

连接件
NPFV-AF-G14-G14-MF
订货号: 563398

FESTO



数据表

特性	值
公称通径	6 mm
工作压力	0.2 Mpa...0.8 Mpa 2 bar...8 bar
防爆	☑ 1 (ATEX) ☑ 2 (ATEX) ☑ 21 (ATEX) ☑ 22 (ATEX)
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
气接口, 气口 1	G1/4
气接口, 气口 2	G1/4
材料说明	RoHS 合规
连接件材料	高合金不锈钢
密封件材料	NBR