

超精细过滤器  
MS9-LFM-G-AUM  
订货号: 564047

FESTO



数据表

| 特性                  | 值                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| 系列                  | MS                                                 |
| 规格                  | 9                                                  |
| 结构特点                | 纤维过滤器                                              |
| 过滤等级                | 0.01 µm                                            |
| 冷凝水排放装置             | 手动旋转                                               |
| 工作压力                | 0 Mpa...2 Mpa<br>0 bar...20 bar<br>0 psi...290 psi |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [6:-:4]                   |
| 出口空气纯净度等级           | 压缩空气符合 ISO 8573-1:2010 [3:-:2]                     |
| 洁净空气等级的最大标准流量       | 6500 l/min                                         |
| 洁净空气等级的最小标准流量       | 325 l/min                                          |
| 过滤效率                | 99.9999 %                                          |
| 最大冷凝容积              | 225 ml                                             |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 2 - 中等耐腐蚀能力                                        |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                                  |
| 介质温度                | -10 °C...60 °C                                     |
| 环境温度                | -10 °C...60 °C                                     |
| 储存温度                | -10 °C...60 °C                                     |
| 过滤效率, 细颗粒           | 99.995 %                                           |
| MPPS                | 0.08 µm                                            |
| 过滤效率 MPPS           | 99.981 %                                           |
| 残余含油量               | 0.01 mg/m³                                         |
| 过滤效率, 油气溶胶          | 99 %                                               |
| 安装方式                | 管式安装<br>带附件<br>要么:                                 |
| 安装位置                | 垂直 +/-5°                                           |
| 气接口, 气口 1           | 气路板模块                                              |
| 气接口, 气口 2           | 气路板模块                                              |
| 外壳材料                | 压铸铝                                                |
| 盖子材料                | PA                                                 |

| 特性    | 值      |
|-------|--------|
| 过滤器材料 | 硼硅酸盐纤维 |
| 碗罩材料  | 精制铝合金  |
| 屏幕材料  | PA     |
| 密封件材料 | NBR    |
| 产品重量  | 2000 g |