


过滤器 MS9-LF-G-CUV

订货号: 564109

FESTO



数据表

特性	值
规格	9
系列	MS
安装位置	垂直 +/- 5°
过滤等级	5 µm
冷凝水排放装置	全自动
结构特点	烧结式过滤器, 带冷凝液分离器
冷凝水分离程度	75 %
工作压力	2 bar...12 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:9:-] 惰性气体
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	5 °C...60 °C
输出口空气纯净度等级	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [6:8:4]
介质温度	-10 °C...60 °C
环境温度	-10 °C...60 °C
孔径	5 µm
产品重量	2000 g
安装方式	要么: 管式安装 带附件
盖子材料	加强型聚酰胺
螺旋盘材料	POM
过滤器支架的材料	POM
材料说明	RoHS 合规
底座材料	压铸铝
安装支架材料	压铸铝
过滤器材料	PE
外壳材料	压铸铝
模块连接件材料	压铸铝
碗罩材料	精制铝合金
杯形密封材料	NBR

特性	值
屏幕材料	PA
隔离板材料	POM