


油雾器
MS9-LOE-G-U
订货号: 564144

FESTO



数据表

特性	值
规格	9
系列	MS
安装位置	垂直 +/-5°
结构特点	标准比例油雾器
最大贮油量	490 ml
保护罩	集成金属滤杯
工作压力	1 bar...16 bar
油雾器功能的最小流量	100 l/min
防爆	区 1 (ATEX) 区 2 (ATEX) 区 21 (ATEX) 区 22 (ATEX)
ATEX 气体类别	II 2G
ATEX 防尘类别	II 2D
气体防爆阻燃类型	Ex h IIC T6 Gb X
防尘防爆阻燃类型	Ex h IIIC T60°C Db X
防爆环境温度	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	-10 °C...60 °C
介质温度	-10 °C...60 °C
油粘度	ISO VG 32
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	2000 g
安装方式	管式安装 带附件
盖子材料	加强型聚酰胺
材料说明	RoHS 合规
底座材料	压铸铝
密封件材料	NBR
外壳材料	压铸铝

特性	值
模块连接件材料	压铸铝
碗罩材料	精制铝合金
杯形密封材料	NBR
屏幕材料	PA