


分支模块
MS9-FRM-NG-VS-Y
订货号: 564150

FESTO



数据表

特性	值
规格	9
系列	MS
安装位置	可选
结构特点	分支模块
工作压力	0 bar...12 bar
工作电压范围 AC	0 V...250 V
工作电压范围 DC	0 V...125 V
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
储存温度	-10 °C...60 °C
介质温度	-10 °C...60 °C
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	1100 g
安装方式	面板式安装 管式安装 带附件 要么:
气接口, 气口 3	1 NPT
气接口, 气口 4	1 NPT
盖子材料	加强型聚酰胺
材料说明	RoHS 合规
底座材料	压铸铝
安装支架材料	压铸铝
外壳材料	压铸铝
模块连接件材料	压铸铝