


连接电缆
NEBV-S1G44-K-2.5-N-LE39
订货号: 565289

FESTO



数据表

特性	值
安装方式	4-40UNC
安装位置	可选
产品重量	389 g
电气接口	44 针 ?? Sub-D
工作电压范围 DC	30 V
40°C 时的额定电流	0.86 A
电缆长度	2.5 m
电缆特征	用于静态应用
最小电缆弯曲半径	95 mm
电缆直径	9.6 mm
电缆直径公差	± 0.5 mm
电缆结构	40 x 0.14 mm ²
防护等级	IP65 IP67 在组装好的状态下
环境温度	-5 °C...60 °C
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国 RoHS 指令
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料说明	RoHS 合规
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
电缆护套材料	PVC
外壳材料	PBT
电触头材料	青铜 青铜