

气枪喷嘴
LPZ-RB-150-B
订货号: 565316

FESTO



数据表

特性	值
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364 区域 III
声压级	90 dB(A)
环境温度	-10 °C...50 °C
气动接口	外螺纹 M12x1.25
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	黄铜 镀镍