

快插接头
CRQS-3/8-3/8-U
订货号: 565323

FESTO



数据表

特性	值
规格	标准
公称通径	0.315 in
安装位置	可选
设计	直列式设计
包规格	1
结构特点	推挽原理
工作压力时完整温度范围	-0.095 Mpa...1.4 Mpa -13.775 psi...203 psi
工作压力完整温度范围	-0.95 bar...14 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	4 - 极高的耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
适合食品行业使用	见补充材料说明
环境温度	-20 °C...150 °C -4 °F...302 °F
最大紧固扭矩	13.3 lbf/ft
产品重量	0.917 oz
合适的电缆	PFAN
安装方式	外六角 45/64
气接口, 气口 1	外螺纹 3/8 NPTF
气接口, 气口 2	适用于气管外径 3/8"
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	高合金不锈钢
释放环材料	高合金不锈钢
气管密封件材料	FPM
气管夹紧元件材料	高合金不锈钢