

快插接头  
CRQS-5/16T-U  
订货号: 565342

FESTO



数据表

| 特性                  | 值                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| 规格                  | 标准                                            |
| 公称通径                | 0.256 in                                      |
| 安装位置                | 可选                                            |
| 设计                  | 直列式设计                                         |
| 包规格                 | 1                                             |
| 结构特点                | 推挽原理                                          |
| 工作压力时完整温度范围         | -0.095 Mpa...1.4 Mpa<br>-13.775 psi...203 psi |
| 工作压力完整温度范围          | -0.95 bar...14 bar                            |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]              |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 4 - 极高的耐腐蚀能力                                  |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 区域 III                              |
| 适合食品行业使用            | 见补充材料说明                                       |
| 环境温度                | -20 °C...150 °C<br>-4 °F...302 °F             |
| 产品重量                | 0.695 oz                                      |
| 合适的电缆               | PFAN                                          |
| 气接口, 气口 1           | 用于气管外径 5/16"                                  |
| 气接口, 气口 2           | 适用于气管外径 5/16"                                 |
| 材料说明                | RoHS 合规                                       |
| 外壳材料                | 高合金不锈钢                                        |
| 释放环材料               | 高合金不锈钢                                        |
| 气管密封件材料             | FPM                                           |
| 气管夹紧元件材料            | 高合金不锈钢                                        |