

盖板
VABB-L2-P3
订货号: 565451

FESTO



数据表

特性	值
宽度	10 mm
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-5 °C...50 °C
产品重量	20 g
材料说明	RoHS 合规
盖板材料	加强型 PA
密封件材料	NBR
螺钉材料	钢 镀锌