

气路板模块 CPX-P-AB-4XM12-4POL

订货号: 565706

FESTO



数据表

特性	值
尺寸 (宽x长x高)	(包括互连模块和连接技术) 50 x 107 x 70 mm
安装方式	在互连模块 CPX-M-GE..上
产品重量	120 g
环境温度	-5 °C...50 °C
储存温度	-20 °C...70 °C
相对空气湿度	95 % 无冷凝
防护等级	IP65
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力 (安装时)
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	加强型聚酰胺
电气接口	4 针 4x 插座 A 编码 M12x1 圆形插头