

插头
NECU-L3G8-C2
订货号: 565710

FESTO



数据表

特性	值
连接频率	100
安装位置	可选
产品重量	56 g
电气接口	8 针 螺纹端子 直列式插头
工作电压范围 DC	0 V...30 V
40°C 时的额定电流	12 A
抗电涌性	4 kV
接口横截面	0.2 mm ² ...2.5 mm ²
环境温度	-40 °C...85 °C
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
材料说明	RoHS 合规
污染等级	3
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
外壳材料	PA
外壳颜色	黑色
电触头材料	铜合金 镀锡