

气路板  
**VABM-L1-10S-G18-5**  
订货号: 566561

FESTO



数据表

| 特性                | 值                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 网格尺寸              | 10.5 mm                                                                           |
| 最大阀位数量            | 16                                                                                |
| 工作压力              | -0.09 Mpa...1 Mpa<br>-0.9 bar...10 bar                                            |
| 认证                | RCM 商标<br>c UL us - 认证 (OL)                                                       |
| 耐腐蚀等级 CRC         | 2 - 中等耐腐蚀能力                                                                       |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                                                                 |
| 适用于锂离子电池生产        | 产品符合用于电池生产的 Festo 内部产品定义：禁止使用铜、锌、镍质量比例超过 1% 的金属。不包括钢铁中所含的镍、化学镀镍表面、印刷电路板、电缆、插头和线圈中 |
| 洁净室等级             | 5 级，符合 ISO 14644-1                                                                |
| H 型导轨安装件的最大紧固扭矩   | 1.5 Nm                                                                            |
| 用于阀安装的最大紧固扭矩      | 0.45 Nm                                                                           |
| 墙面安装的最大紧固扭矩       | 3 Nm                                                                              |
| 产品重量              | 111 g                                                                             |
| 气接口，气口 1          | G1/8                                                                              |
| 气接口，气口 3          | G1/8                                                                              |
| 材料说明              | RoHS 合规                                                                           |
| 气路板材料             | 精制铝合金                                                                             |