

气路板
VABM-L1-14S-G14-6
订货号: 566622

FESTO



数据表

特性	值
网格尺寸	16 mm
最大阀位数量	16
工作压力	-0.09 Mpa...1 Mpa -0.9 bar...10 bar
认证	RCM 商标 c UL us - 认证 (OL)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
适用于锂离子电池生产	产品符合用于电池生产的 Festo 内部产品定义：禁止使用铜、锌、镍质量比例超过 1% 的金属。不包括钢铁中所含的镍、化学镀镍表面、印刷电路板、电缆、插头和线圈中
洁净室等级	5 级，符合 ISO 14644-1
H 型导轨安装件的最大紧固扭矩	1.5 Nm
用于阀安装的最大紧固扭矩	0.65 Nm
墙面安装的最大紧固扭矩	3 Nm
产品重量	282 g
气接口，气口 1	G1/4
气接口，气口 3	G1/4
气接口，气口 5	G1/4
材料说明	RoHS 合规
气路板材料	精制铝合金