

# 气路板

## VABM-L1-14W-G14-5

订货号: 566645

FESTO



## 数据表

| 特性                  | 值                                      |
|---------------------|--|
| 网格尺寸                | 16 mm                                  |
| 最大阀位数量              | 16                                     |
| 工作压力                | -0.09 Mpa...1 Mpa<br>-0.9 bar...10 bar |
| 认证                  | RCM 商标<br>c UL us - 认证 (OL)            |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 2 - 中等耐腐蚀能力                            |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| H 型导轨安装件的最大紧固扭矩     | 1.5 Nm                                 |
| 用于阀安装的最大紧固扭矩        | 0.65 Nm                                |
| 墙面安装的最大紧固扭矩         | 3 Nm                                   |
| 产品重量                | 454 g                                  |
| 先导气口 12/14          | M5                                     |
| 先导排气口 82/84         | M5                                     |
| 气接口, 气口 1           | G1/4                                   |
| 气接口, 气口 2           | G1/8                                   |
| 气接口, 气口 3           | G1/4                                   |
| 气接口, 气口 4           | G1/8                                   |
| 气接口, 气口 5           | G1/4                                   |
| 材料说明                | RoHS 合规                                |
| 气路板材料               | 精制铝合金                                  |