


带电缆插座
NEBV-H1G2-P-0.5-N-LE2
订货号: 566658

FESTO



数据表

特性	值
电缆标识	不带标签支架
安装位置	可选
产品重量	8 g
电气接口 1, 功能	现场设备端
电气接口 1, 设计	直角式
电气接口 1, 连接类型	插座
电气接口 1, 电缆出口	直列式
电气接口 1, 连接系统	接口样式 H
电气接口 1, 接口/线芯数	3
电气接口 1, 使用的接口/线芯	2
电气接口 1, 安装类型	卡入锁定
电气接口 2, 功能	控制器端
电气接口 2, 接口类型	电缆
电气接口 2, 连接系统	开放式
电气接口 2, 接口/线芯数	2
电气接口 2, 已使用的接口/线芯数	2
工作电压范围 DC	0 V...60 V
40°C 时的额定电流	3 A
电缆长度	0.5 m
电缆特征	用于静态应用
电缆直径	3.4 mm
电缆结构	2 x 0.14 mm ²
标称导线横截面积	0.14 mm ²
线端	护套已移除 直截切断
防护等级	IP40
防护等级说明	在组装好的状态下
环境温度	-5 °C...60 °C
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟 RoHS 指令

特性	值
CE 标记（见合格声明）	符合英国 RoHS 指令
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
材料说明	RoHS 合规
电缆护套材料	TPE-U(PUR)
电缆护套颜色	灰色
外壳材料	POM
外壳颜色	黑色
电触头材料	铜合金 镀锡
绝缘护套材料	PVC