

测量模块
CPX-CMIX-M1-1
订货号: 567417

FESTO



数据表

特性	值
尺寸（宽x长x高）	50 x 107 x 55 mm
诊断	面向通道和模块的诊断
短路电流额定值	是
针对设备的诊断	模块欠压 测量系统欠压 通过本地的 7 段式显示
最大模块数量	9
显示	7 段式显示
状态显示	LED 黄色 = PL（电源负载） LED 红色 = 错误
工作电压范围 DC	18 V...30 V
标称工作电压 DC	24 V
电源故障桥接	10 ms
标称工作电压下的电流消耗	80 mA
认证	C-Tick
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
储存温度	-20 °C...70 °C
相对空气湿度	5 - 95% 无冷凝
防护等级	IP65 符合 IEC 60529 标准
环境温度	-5 °C...50 °C
产品重量	140 g
每条分支的轴数	1
轴分支数量	1
最大电缆长度	30 m
控制接口的电气连接	插座 M9 5 针
控制接口	数字量 CAN 总线, Festo 协议
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	加强型聚酰胺