


直行程驱动器
DGC-18- -HD-
订货号: 567547

FESTO



数据表

特性	值
行程	1 mm...3000 mm
活塞直径	18 mm
缓冲	液压缓冲器, 稳定的特性曲线 液压缓冲器, 灵活的特性曲线
安装位置	可选
导轨	循环滚珠轴承导轨
位置检测	通过接近开关
派生型	附加滑块, 标准, 左侧 附加滑块, 标准, 右侧
工作压力	0.25 Mpa...0.8 Mpa 2.5 bar...8 bar
工作模式	双作用
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:::]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
环境温度	-10 °C...60 °C
6 bar 时的理论力值, 返回行程	153 N
6 bar 时的理论力值, 前进行程	153 N
移动质量	0.921 kg...1.06 kg
0 mm 行程的移动质量	3.85 kg...3.99 kg
每 10 m 行程的附加重量	0.071 kg
安装方式	带附件
材料说明	RoHS 合规
盖子材料	精制铝合金
密封件材料	NBR TPE-U(PU)