



垂直压力切断板
VMPA1-HS
订货号: 567805



数据表

特性	值
宽度	10 mm
安装位置	可选
垂直气动互联	1 关断
工作压力	3 bar...8 bar
标准标称流量,通风	103 l/min
排气的标准标称流量	213 l/min
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
防护等级	IP65
环境温度	-5 °C...50 °C
产品重量	60 g
采用垂直叠加安装	安装在气路板上 位于单个底座上
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	精制铝合金 加强型聚酰胺