

塑料气管
PUN-H-5/32-SW-150-CB
订货号: 567954

FESTO



数据表

特性	值
输出直径, 英寸	5/32
流量相关弯曲半径	0.052 Feet
最小弯曲半径	0.02 Feet
使用说明	TPE-U 基于以太网
气管特征	适用于拖链
取决于温度的工作压力	-14.4 psi...145 psi
气源压力注意事项	水: 与温度有关的工作压力, 见图表, 在 0 - 60 °C 时最大 0.3 MPa
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 水 (液态, 无冰)
材料的防火测试	UL94 HB
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
适用于锂离子电池生产	适用于铜/锌/镍值降低的电池生产 (F1a)
洁净室适用性, 根据 ISO 14644-14	静态安装的元件, 根据 ISO 14644-1 无法进行有意义的评估
适合食品行业使用	见补充材料说明
环境温度	-31 °F...145 °F
产品重量 (取决于长度)	0.968 oz/ft
气动接口	用于快插接头外径 4 mm 用于快插接头外径 5/32"
颜色	黑色
肖氏硬度	D 52 +/-3
材料说明	RoHS 合规
气管材料	TPE-U (PU)