

塑料气管
PUN-H-1/4-SW-500-HA
订货号: 568018

FESTO



数据表

特性	值
输出直径, 英寸	1/4
流量相关弯曲半径	0.085 Feet
最小弯曲半径	0.032 Feet
使用说明	TPE-U 基于以太网
气管特征	适用于拖链
取决于温度的工作压力	-14.4 psi...145 psi
工作压力说明	水: 与温度相关的工作压力, 参见图表, 0 - 60°C 时最高 0.3 MPa
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 水 (液态, 无冰)
材料的防火测试	UL94 HB
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
适用于锂离子电池生产	产品符合用于电池生产的 Festo 内部产品定义: 禁止使用铜、锌、镍质量比例超过 1% 的金属。不包括钢铁中所含的镍、化学镀镍表面、印刷电路板、电缆、插头和线圈中
洁净室等级	静态安装的元件, 根据 ISO 14644-1 无法进行有意义的评估
适合食品行业使用	见补充材料说明
环境温度	-31 °F...145 °F
产品重量 (取决于长度)	2.47 oz/ft
气动接口	用于快插接头外径 1/4"
颜色	黑色
肖氏硬度	D 52 +/-3
材料说明	RoHS 合规
气管材料	TPE-U(PU)