

塑料气管

PEN-3/8-SW-150-CB

订货号: 569885

FESTO



数据表

特性	值
输出直径, 英寸	3/8
流量相关弯曲半径	0.131 Feet
最小弯曲半径	0.088 Feet
气管特征	适用于拖链
工作压力时完整温度范围	-0.095 Mpa...0.4 Mpa -13.775 psi...58 psi
工作压力完整温度范围	-0.95 bar...4 bar
取决于温度的工作压力	-0.095 Mpa...1 Mpa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
工作压力说明	水: 0 - 50°C 时最高 0.6 MPa
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 水 (液态, 无冰)
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
洁净室等级	静态安装的元件, 根据 ISO 14644-1 无法进行有意义的评估
环境温度	-22 °F...140 °F
产品重量 (取决于长度)	4.04 oz/ft
气动接口	用于快插接头外径 3/8"
颜色	黑色
肖氏硬度	D 52 +/-3
材料说明	RoHS 合规
气管材料	PE