

塑料气管  
PLN-1/4-NT-150-CB  
订货号: 569899

FESTO



数据表

| 特性                  | 值                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 输出直径, 英寸            | 1/4                                                                 |
| 流量相关弯曲半径            | 0.105 Feet                                                          |
| 最小弯曲半径              | 0.039 Feet                                                          |
| 工作压力时完整温度范围         | -0.095 Mpa...0.7 Mpa<br>-13.775 psi...101.5 psi                     |
| 工作压力完整温度范围          | -0.95 bar...7 bar                                                   |
| 取决于温度的工作压力          | -0.095 Mpa...1.4 Mpa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi |
| 工作压力说明              | 水: 0 - 50°C 时最高 0.6 MPa                                             |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>水 (液态, 无冰)                      |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L                                                      |
| 洁净室等级               | 静态安装的元件, 根据 ISO 14644-1 无法进行有意义的评估                                  |
| 适合食品行业使用            | 见补充材料说明                                                             |
| 环境温度                | -22 °F...176 °F                                                     |
| 产品重量 (取决于长度)        | 1.94 oz/ft                                                          |
| 气动接口                | 用于快插接头外径 1/4"                                                       |
| 颜色                  | 本色                                                                  |
| 肖氏硬度                | D 52 +/-3                                                           |
| 材料说明                | RoHS 合规                                                             |
| 气管材料                | PE                                                                  |