


盖板
VABB-L1-10A
订货号: 569986

FESTO



数据表

特性	值
网格尺寸	10.5 mm
工作压力	-0.09 Mpa...1 Mpa -0.9 bar...10 bar
认证	RCM 商标 c UL us - 认证 (OL)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
产品重量	9.4 g
材料说明	RoHS 合规
盖板材料	精制铝合金