

传感器感应片
SF-EGC-HD-1-125
订货号: 570027

FESTO



数据表

特性	值
规格	125
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-20 °C...80 °C
产品重量	70 g
材料说明	RoHS 合规