

塑料气管  
PAN-MF-6X1-SW  
订货号: 570358

FESTO



数据表

特性	值
外径	6 mm
流量相关弯曲半径	35 mm
内径	4 mm
最小弯曲半径	15 mm
符合标准	DIN 73378-PA12-PHL
气管特征	适用于拖链
取决于温度的工作压力	-0.095 Mpa...2.7 Mpa -0.95 bar...27 bar -13.775 psi...391.5 psi
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:::] 矿物油
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-60 °C...100 °C
产品重量 (取决于长度)	0.016 kg/m
气动接口	用于快插接头外径 6 mm
颜色	黑色
肖氏硬度	D 65 +/-3
材料说明	RoHS 合规
气管材料	PA12-P