

塑料气管

PAN-MF-16X2-SW

订货号: 570363

FESTO



数据表

特性	值
外径	16 mm
流量相关弯曲半径	130 mm
内径	12 mm
最小弯曲半径	75 mm
符合标准	DIN 73378-PA12-PHL
气管特征	适用于拖链
取决于温度的工作压力	-0.095 Mpa...1.9 Mpa -0.95 bar...19 bar -13.775 psi...275.5 psi
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:::] 矿物油
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-60 °C...100 °C
产品重量 (取决于长度)	0.09 kg/m
气动接口	用于快插接头外径 16 mm
颜色	黑色
肖氏硬度	D 65 +/-3
材料说明	RoHS 合规
气管材料	PA12-P