


插座

MSSD-EB-M12-24VDC-SD-EX

订货号: 570367

FESTO



数据表

特性	值
基于标准	EN 175301-803
符合标准	EN 61984
防爆	必须遵守证书中的信息! 区 2 (ATEX) 区 22 (ATEX)
连接频率	50
电缆出口	直角式
电缆出口说明	90° 可旋转
电气接口 1, 功能	现场设备端
电气接口 1, 设计	直角式
电气接口 1, 连接类型	插座
电气接口 1, 电缆出口	直角式
电气接口 1, 连接系统	插头样式 C 型, 符合 EN 175301-803 标准
电气接口 1, 接口/线芯数	3
电气接口 1, 使用的接口/线芯	3
电气接口 1, 安装类型	通过 M2.5 中央螺丝安装在电磁阀上
电气接口 2, 功能	控制器端
电气接口 2, 连接系统	螺纹端子
电气接口 2, 接口/线芯数	3
电气接口 2, 已使用的接口/线芯数	3
工作电压范围 DC	0 V...30 V
工作电压范围 AC	0 V...24 V
40°C 时的额定电流	6 A
抗电涌性	0.8 kV
保护导线接口	可用
电缆接头	M12x1.5
许用的电缆直径	4 mm...6 mm
接口横截面	0.25 mm ² ...0.5 mm ²

特性	值
防护等级	IP65 符合 IEC 60529 标准
防护等级说明	在组装好的状态下
环境温度	-25 °C...125 °C
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料说明	RoHS 合规
污染等级	3
污染程度说明	安装完成状态下
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
外壳材料	加强型聚酰胺
外壳颜色	黑色
密封件材料	HNBR
电触头材料	镀锡黄铜