

气路条

VABM-B6-E-N12-10

产品代号: 570729

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|----------------|-----------------------|
| 宽度尺寸 | 21 mm |
| 阀位的最大数量 | 10 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 – 中等腐蚀影响 |
| 最大紧固扭矩, H-导轨安装 | 1.5 Nm |
| 最大紧固扭矩, 阀安装 | 2 Nm |
| 最大紧固扭矩, 墙面安装 | 5 Nm |
| 产品重量 | 1,380 g |
| 先导气口 12/14 | NPT1/8-27 |
| 气动连接, 气口 1 | NPT1/2-14 |
| 气动连接, 气口 3 | NPT1/2-14 |
| 材料备注 | 不含有黄铜和PTFE 符合 RoHS |
| 材料信息, 气路板 | 锻造铝合金 |