



端板  
VMPAL-EPL-SD9-IP40  
订货号: 570777

FESTO



数据表

| 特性                | 值                                      |
|-------------------|----------------------------------------|
| 宽度                | 43 mm                                  |
| 长度                | 107.3 mm                               |
| 最大阀位数量            | 8                                      |
| 阀岛结构              | 可组合多种规格的阀                              |
| 最大阀线圈数            | 8                                      |
| 工作压力              | -0.09 Mpa...1 Mpa<br>-0.9 bar...10 bar |
| 先导压力 Mpa          | 0.3 Mpa...0.8 Mpa                      |
| 先导压力              | 3 bar...8 bar                          |
| 标称工作电压 DC         | 24 V                                   |
| 耐腐蚀等级 CRC         | 3 - 高耐腐蚀能力                             |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| 防护等级              | IP40                                   |
| 防护等级说明            | 在组装好的状态下                               |
| 环境温度              | -5 °C...50 °C                          |
| 产品重量              | 190 g                                  |
| 电气接口 1, 功能        | 多针插头                                   |
| 电气接口 1, 连接类型      | 插头                                     |
| 电气接口 1, 连接系统      | Sub-D                                  |
| 电气接口 1, 接口/线芯数    | 9                                      |
| 材料说明              | RoHS 合规                                |
| 端板材料              | 压铸铝<br>加强型 PA                          |