

插头
NECU-S-ECG4-HX-Q3
订货号: 570922

FESTO



数据表

特性	值
认证	c UL us - 认证 (OL)
连接频率	1
安装方式	快速压紧
电气接口	4 针 直列式插头/绝缘位移接头 方形
工作电压范围 DC	0 V...30 V
40°C 时的额定电流	3 A
抗电涌性	0.8 kV
单根电线直径	0.07 mm
线径	0.8 mm...1 mm
接口横截面	0.14 mm ²
防护等级	IP40
环境温度	-20 °C...60 °C
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
材料说明	RoHS 合规
污染等级	2
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
外壳材料	PBT PC
电触头材料	青铜
允许使用的绝缘护套	PP PVC TPE-E