



插头

NECU-S-M12G4-D-IS

订货号: 570956

FESTO



数据表

特性	值
基于标准	EN 61076-2-101 EN 61984
防爆	必须遵守证书中的信息! Ⅰ区 1 (ATEX) Ⅰ区 2 (ATEX) Ⅰ区 21 (ATEX) Ⅰ区 22 (ATEX)
连接频率	50
安装位置	可选
产品重量	24 g
电气接口 1, 功能	现场设备端
电气接口 1, 设计	圆形
电气接口 1, 连接类型	插头
电气接口 1, 电缆出口	直列式
电气接口 1, 连接系统	M12x1, A 编码, 符合 EN 61076-2-101 标准
电气接口 1, 接口/线芯数	4
电气接口 1, 安装类型	螺丝锁, 18 mm 六角, 纵向滚花
电气接口 2, 接口类型	2x 电缆
电气接口 2, 连接系统	螺纹端子
工作电压范围 DC	0 V...30 V
40°C 时的额定电流	4 A
抗电涌性	2.5 kV
电缆接头	Pg11
允许的电缆直径	2 x 3 mm 或 2 x 5 mm
接口横截面	0.75 mm ²
防护等级	IP65 IP67
环境温度	-25 °C...85 °C
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料说明	RoHS 合规
污染等级	3

特性	值
外壳材料	PA
管接螺母材料	PA
电触头材料	黄铜 带青铜涂层