


插头 FBS-SCRJ-PP-GS

订货号: 571017

FESTO



数据表

特性	值
产品重量	60 g
现场总线接口说明	PROFINET FOC
以太网电缆规格	光纤电缆 聚合物纤维 980/1000 μm 单根导线直径 : 2.2 mm
许用的电缆直径	6.5 mm...9.5 mm
防护等级	IP65 IP67 符合 IEC 60529 标准
环境温度	-40 °C...70 °C
储存温度	-40 °C...70 °C
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料说明	RoHS 合规
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
外壳材料	压铸锌 镀镍
密封件材料	NBR TPE