


气路板模块 CPX-AB-1-7/8-DN

订货号: 571052

FESTO



数据表

特性	值
尺寸 (宽x长x高)	65.5 x 30.5 x 62 mm
安装方式	带通孔
产品重量	205 g
环境温度	-5 °C...50 °C
储存温度	-20 °C...70 °C
防护等级	IP65 IP67
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	精制铝合金
现场总线接口	Sub-D, 9 针, 插座
电气接口	5 针 7/8" 圆形插头