

被动导向轴
ELFR-...-55- -
订货号: 571437

FESTO



数据表

特性	值
工作行程	50 mm...1500 mm
规格	55
安装位置	可选
导轨	滑动轴承导轨 循环滚珠轴承导轨
结构特点	被动导向轴
最大加速度	50 m/s ²
最大速度	1 m/s...3 m/s
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364 区域 III
防护等级	IP20
环境温度	-10 °C...50 °C
区域 Iy 的第二力矩	38300 mm ⁴
区域 Iz 的第二力矩	41180 mm ⁴
最大力 Fy	300 N
最大力 Fz	300 N
最大空转运行传输电阻	10 N
参考使用寿命	5000 km
每 10 mm 行程的额外移动质量	0 g
0 mm 行程的基本重量	4550 g
每 10 m 行程的附加重量	77 g
型材材料	精制铝合金 阳极氧化处理
材料说明	RoHS 合规
驱动盖材料	精制铝合金 阳极氧化处理
导轨材料	钢
滑块材料	精制铝合金 阳极氧化