

连接件
VAVE-C8-1R8
订货号: 571686

FESTO



数据表

特性	值
信号状态显示器	LED
标称工作电压 DC	24 V
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
防护等级	IP65 符合 IEC 60529 标准
环境温度	-5 °C...60 °C
安装位置	可选
紧固扭矩	0.25 Nm
产品重量	3.5 g
电气接口	3 针/2 针 M8/- 插头/插座
保护导线接口	不可用
安装方式	通过 M2 中央螺丝安装在电磁阀上
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	PA
电触头材料	青铜