

气控阀
VUWG
订货号: 571755

FESTO



数据表

特性	值
阀功能	2x 两位三通，单稳态，常闭 2x 两位三通，常开，单稳态 2 个两位三通阀，开/闭，单稳态 两位五通双电控 两位五通，单稳态 三位五通，中压式 三位五通中泄式 三位五通中封式
驱动方式	气动
阀尺寸	10 mm 14 mm 18 mm
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	90 l/min...1380 l/min
工作气口	M3 M5 M7 G1/8 G1/4 QS-3 QS-4 QS-6 QS-8 QS-10 QS-5/32 QS-1/8 QS-3/16 QS-1/4 QS-5/16 QS-3/8
工作压力	-0.9 bar...10 bar
结构特点	活塞闸阀
复位类型	弹簧复位 气动弹簧
排气功能	带节流选项
密封原理	软密封
安装位置	可选
手控装置	无
先导类型	直接

特性	值
搭接	正重叠 不确定的重叠
先导压力	1.5 bar...10 bar
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
洁净室等级	5 级，符合 ISO 14644-1
介质温度	-5 °C...50 °C
先导介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
环境温度	-5 °C...60 °C
安装方式	在 PR 气路板上 带通孔 要么：
先导气口 12	M5
先导气口 14	M5
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	HNBR NBR
外壳材料	铝 阳极氧化