



气控阀
CL-5/2-1/4
订货号: 5734

FESTO



数据表

特性	值
阀功能	两位五通，单稳态
驱动方式	气动
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	1400 l/min
工作气口	G1/4
工作压力	1 bar...10 bar
公称通径	6.5 mm
安装位置	可选
手控装置	按钮式
先导压力	2 bar...10 bar
最大开关频率	40 Hz
打开时间	28 ms
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364 区域 III
介质温度	-10 °C...60 °C
安装方式	底座上
先导气口 12	G1/8
先导气口 14	G1/8
气接口，气口 1	G1/4
气接口，气口 2	G1/4
气接口，气口 3	G1/4
气接口，气口 4	G1/4
气接口，气口 5	G1/4
密封件材料	NBR
外壳材料	精制铝合金
膜片材料	PUR