

气路板

VABM-L1-10HW-G18-24-GR

订货号: 573444

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|--|
| 网格尺寸 | 10.5 mm |
| 安装位置 | 可选 |
| 最大阀位数量 | 24 |
| 认证 | c UL us - 认证 (OL) |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 适用于锂离子电池生产 | 产品符合用于电池生产的 Festo 内部产品定义: 禁止使用铜、锌、镍质量比例超过 1% 的金属。不包括钢铁中所含的镍、化学镀镍表面、印刷电路板、电缆、插头和线圈中 |
| 洁净室等级 | 6 级, 符合 ISO 14644-1 |
| 储存温度 | -20 °C...60 °C |
| 产品重量 | 1148 g |
| 先导气口 12/14 | M5 |
| 先导排气口 82/84 | M5 |
| 气接口, 气口 1 | G1/8 |
| 气接口, 气口 2 | M7 |
| 气接口, 气口 3 | G1/8 |
| 气接口, 气口 4 | M7 |
| 气接口, 气口 5 | G1/8 |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 气路板材料 | 精制铝合金 |