

气路板
VABM-L1-...
订货号: 573605



数据表

特性	值
网格尺寸	10.5 mm 16 mm 19 mm
安装位置	可选
最大阀位数量	24
认证	c UL us - 认证 (OL)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
适用于锂离子电池生产	产品符合用于电池生产的 Festo 内部产品定义：禁止使用铜、锌、镍质量比例超过 1% 的金属。不包括钢铁中所含的镍、化学镀镍表面、印刷电路板、电缆、插头和线圈中
洁净室等级	6 级，符合 ISO 14644-1
储存温度	-20 °C...60 °C
先导气口 12/14	M5
先导排气口 82/84	M5
气接口，气口 1	G1/8 G1/4 G3/8
气接口，气口 2	M5 M7 G1/8 G1/4
材料说明	RoHS 合规
气路板材料	精制铝合金