


连接件
VMPAL-F14-G1/8
订货号: 574084

FESTO



数据表

特性	值
包规格	10
工作压力	-0.09 Mpa...1 Mpa -0.9 bar...10 bar -13.05 psi...145 psi
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-5 °C...50 °C
产品重量	35 g
气接口，气口 1	压簧 14 mm
气接口，气口 2	G1/8
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	精制铝合金