



伯努利式吸盘
OGGB-100-G18-2
订货号: 574565

FESTO



数据表

特性	值
安装位置	可选
接口位置	位于顶部/侧面
爪手直径	100 mm
工作压力	0 bar...6 bar
标称工作压力	1 bar
标称工作压力下的耗气量	110 l/min
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	不可用润滑介质工作
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
介质温度	0 °C...60 °C
环境温度	0 °C...60 °C
标称工作压力下的声压级	65 dB(A)
标称工作压力下的声级	78 dB(A)
额定工作压力时的保持力	7 N
标称工作压力下的侧向力	1 N
安装方式	通过内螺纹安装
气动接口	G1/8
备用接口	G1/8
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	精制铝合金 阳极氧化
间距垫片材料	POM
产品重量	210 g