



伯努利式吸盘  
OGGB-100-G18-2-Q  
订货号: 574566

FESTO



数据表

| 特性                  | 值                                |
|---------------------|----------------------------------|
| 安装位置                | 可选                               |
| 接口位置                | 位于顶部/侧面                          |
| 爪手直径                | 100 mm                           |
| 工作压力                | 0 bar...6 bar                    |
| 标称工作压力              | 1 bar                            |
| 标称工作压力下的耗气量         | 110 l/min                        |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和先导介质说明           | 不可用润滑介质工作                        |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L                   |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 2 - 中等耐腐蚀能力                      |
| 介质温度                | 0 °C...60 °C                     |
| 环境温度                | 0 °C...60 °C                     |
| 标称工作压力下的声压级         | 65 dB(A)                         |
| 标称工作压力下的声级          | 78 dB(A)                         |
| 额定工作压力时的保持力         | 6 N                              |
| 标称工作压力下的侧向力         | 12 N                             |
| 安装方式                | 通过内螺纹安装                          |
| 气动接口                | G1/8                             |
| 备用接口                | G1/8                             |
| 材料说明                | RoHS 合规                          |
| 外壳材料                | 精制铝合金<br>阳极氧化                    |
| 间距垫片材料              | NBR<br>POM                       |
| 产品重量                | 210 g                            |