

多针插头分配器
NEDU-L6R1-M8G3L-M12G8
订货号: 574587

FESTO



数据表

特性	值
宽度	24 mm
高度	23 mm
长度	113 mm
准备就绪状态指示	绿色 LED
状态指示	黄色 LED
安装位置	可选
产品重量	74 g
电气接口 1	直列式插座, M8, 3 针
电气接口 2	直列式插头, M12x1, 8 针
工作电压范围 DC	10 V...30 V
40°C 时的额定电流	3 A
每个插入位置的最大电流	2 A
防护等级	IP68
环境温度	-20 °C...80 °C
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
材料说明	RoHS 合规
耐腐蚀等级 CRC	3 - 高耐腐蚀能力
外壳材料	加强型 PBT
外壳颜色	灰色
密封件材料	FPM
电触头材料	镀镍和镀金
插座材料	镀镍黄铜