


插头
NECU-S1W9-C2-ACO
订货号: 574588

FESTO



数据表

特性	值
安装方式	4-40 UNC-2B
产品重量	59 g
现场总线接口	Sub-D, 9 针, 插座
电气接口 1	插座, Sub-D, 9 针
电气接口 2	螺纹端子, 可屏蔽
波特率	1 Mbps
允许的电缆直径	8 mm
许用的电缆直径	8 mm
接口横截面	0.14 mm ² ...0.5 mm ²
防护等级	IP20
环境温度	-20 °C...70 °C
相对空气湿度	25°C 时为 75 %
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料说明	RoHS 合规
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
外壳材料	加强型聚碳酸酯