


垂直气源板
VABF-L1-P3A3-G18
订货号: 574593

FESTO



数据表

特性	值
网格尺寸	16 mm
最大阀位数量	1
工作压力	-0.09 Mpa...1 Mpa -0.9 bar...10 bar
认证	RCM 商标 c UL us - 认证 (OL)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
用于阀安装的最大紧固扭矩	0.65 Nm
产品重量	350 g
气接口, 气口 1	G1/8
材料说明	RoHS 合规
板材料	精制铝合金