


垂直排气板
VABF-L1-P7A13-M7
订货号: 574594



数据表

特性	值
网格尺寸	10.5 mm
最大阀位数量	1
工作压力	-0.09 Mpa...1 Mpa -0.9 bar...10 bar
认证	RCM 商标 c UL us - 认证 (OL)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
用于阀安装的最大紧固扭矩	0.45 Nm
产品重量	220 g
气接口, 气口 3	M7
气接口, 气口 5	M7
材料说明	RoHS 合规
板材料	精制铝合金