

总线接口
CDPX-F-CO
订货号: 575301

FESTO



数据表

特性	值
安装深度	24 mm
高度	91 mm
长度	41 mm
认证	C-Tick c UL us 认证 (OL)
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟电磁兼容性指令 符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
储存温度	-20 °C...70 °C
相对空气湿度	5 - 85 % 无冷凝
防护等级	IP20
环境温度	0 °C...50 °C
产品重量	150 g
材料说明	RoHS 合规
现场总线接口	CANopen
现场总线接口, 连接系统	插头 Sub-D 9 针
现场总线接口, 传输速率	9.6 kbit/s 至 1 Mbit/s