


插头
NECU-M-S-A12G4-IS
订货号: 575719

FESTO



数据表

特性	值
基于标准	EN 61076-2-101
防爆	必须遵守证书中的信息! 区 1 (ATEX) 区 2 (ATEX) 区 21 (ATEX) 区 22 (ATEX)
安装位置	可选
产品重量	38 g
电气接口	4 针 弹簧压接端子 M12x1 直列式插头
插头编码	A
工作电压范围 DC	0 V...30 V
40°C 时的额定电流	4 A
许用的电缆直径	4 mm...8 mm
接口横截面	0.14 mm ² ...0.5 mm ²
防护等级	IP65 IP67
环境温度	-40 °C...85 °C
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料说明	RoHS 合规
污染等级	3
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
外壳材料	压铸锌 镀镍
电触头材料	青铜 青铜