

安装组件
SAMH-S-N8-S-MK
订货号: 575815

FESTO



数据表

特性	值
设计	用于 T 型槽
材料说明	RoHS 合规
环境温度	-40 °C...85 °C
安装方式	快速压紧 螺钉夹紧 可从槽的上方插入
最大紧固扭矩	0.6 Nm
产品重量	1.88 g
端盖材料	PA
夹紧块材料	高合金钢
耐腐蚀等级 CRC	3 - 高耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L